





GÉNÉRATEURS DE VIDE MULTI-ÉTAGÉ PVP 25 MX / MXLP



P=CONNEXION AIR COMPRIMÉ

R=ÉVACUATION

U=CONNEXION VIDE

U 1-2-3=CONNEXION VIDE SUPPLÉMENTAIRE

Art.		PVP 25 MX			PVP 25 MXLP		
Quantité d'air aspiré	m³/h	25.0	28.0	31.0	19.0	27.5	34.0
Niveau max. de vide	-kPa	65	85	90	30	61	86
Pression finale	mbar abs.	350	150	100	700	390	140
Pression d'alimentation	bar	4	5	6	1	2	3
Pression d'alimentation optimale	bar			6			3
Consommation d'air	NI/s	2.1	2.6	3.0	2.2	3.2	4.5
Température d'utilisation	°C			-20 / +80			-20 / +80
Niveau de bruit à la pression d'alimentation optimale	dB(A)			70			70
Poids	g			960			960


Pièces de rechange		PVP 25 MX / MXLP
Kit de joints et de clapets à lames	art.	00 KIT PVP 25 MX
Matériel insonorisant pour l'évacuation	art.	00 15 113
Vacuomètre	art.	09 03 15

N.B. Toutes les valeurs de vide indiquées sur le tableau sont valables à la pression atmosphérique normale de 1013 mbar et sont obtenues avec une pression d'alimentation constante.

L'alimentation des générateurs de vide doit être effectuée avec de l'air comprimé non lubrifié, filtration 5 microns, conformément à la norme ISO 8573-1 classe 4.


Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134

Débit d'air (NI/s) aux différents niveaux de vide (-KPa), à la pression d'alimentation optimale



Générateur. art.	Press. alim. bar	Consommation d'air NI/s	Débit d'air (NI/s) aux différents niveaux de vide (-KPa) à la pression d'alimentation optimale										Vide max.
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	-KPa	
PVP 25 MX	6.0	3.0	8.61	6.15	4.10	2.05	1.46	1.17	0.88	0.61	0.35	90	
PVP 25 MXLP	3.0	4.5	9.44	3.77	2.77	1.72	1.58	1.36	1.11	0.72	0.37	86	

Temps d'évacuation (ms/l = s/m³) aux différents niveaux de vide (-KPa), à la pression d'alimentation optimale



Générateur. art.	Press. alim. bar	Consommation d'air NI/s	Temps d'évacuation (ms/l=s/m³) aux différents niveaux de vide (-KPa) à la pression d'alimentation optimale									Vide max.
			10	20	30	40	50	60	70	80	85	-KPa
PVP 25 MX	6.0	3.0	10	26	57	137	246	377	626	1083	3986	90
PVP 25 MXLP	3.0	4.5	16	41	83	165	290	460	690	1380	5070	86

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

4 silencieux art. SSX 1/4"

